

洗浄・清掃サービスプログラム

MBT3630を用いた可塑化部品の洗浄・清掃サービスを提供しております。

清掃対象：

- スクリュ
- スクリュヘッドおよび逆流防止リング等関連部品
- ノズル
- シリンダヘッド / その他 可塑化廻りの部品

サービスプログラムの流れ

- 1 お申込み・簡単アンケート・お見積り・日程決定
- 2 部品発送
- 3 洗浄・清掃
- 4 ご返却

射出成形機では、おおよそ18tクラスから500トンクラスの部品が対象になります。押出機のスクリュなども清掃可能です。お客様で清掃対象部品をご発送いただき、ごく短時間の清掃作業後、ご返却いたします。



▶ お申込みは、下記2社までご連絡をください。

日本総代理店



ビジネス・ソリューション・スクエア株式会社

〒263-0031 千葉県稲毛区稲毛東4-2-8-303
TEL / FAX 043-304-5786

<http://bs-s.co.jp>

七二八精機



有限会社七二八精機

本社
〒370-2115 群馬県高崎市吉井町多比良481-2
TEL 027-387-7228(代) FAX 027-387-8567

東京営業所
〒143-0027 東京都大田区中馬込1-13-7

<http://www.728seiki.jp>

MaxiBlast

Blastmachines MBT3630


マキシブラスト ブラスト洗浄機

簡単・時短!

準備から完了まで、簡単に短時間で作業が可能です。


強力洗浄!

強力なブラストで汚れた箇所だけを効果的に洗浄します。



Before

After



BSS BUSINESS SOLUTION SQUARE

Easy&Clean


簡単操作で強力な洗浄力。
しかも母材に損傷をあたえません。

使い勝手の良さが魅力のブラスト洗浄機

ワーキングボックス内で専用ノズルからメディアを強力に放射し、必要な部分だけを洗浄するため、極めて効率的で効果的な洗浄が可能です。**MBT3630**でスクリュに付着した樹脂を短時間で徹底クリーニングすれば、快適な成形が実現します。

重労働を簡単作業に。

手作業でのスクリュ洗浄は、大変な重労働の上、完全にキレイにはなりません。またケガなどの危険もあります。**MBT3630**での洗浄なら簡単にキレイになり、しかも安全です。



スクリュ洗浄は重労働！
しかもなかなかキレイにならない！

力も要らず、簡単に
汚れたところだけ洗浄できます！



洗浄実例

スクリュ等の可塑化部品の母材を傷つけることなく、表面に付着した樹脂を除去することができます。

MBT3630によるスクリュ可塑化部品の清掃効果例

洗浄前



洗浄後



PP(医療グレード)
φ45 スクリュ
時間：約5分



PPS
φ45 スクリュ
時間：約2分



PPS
φ45 スクリュ
時間：約2分



幅広い用途

- 樹脂・ガスの付着したスクリュ等の洗浄・清掃
- ゴム・プラスチック部品・電子部品のバリ取り金属のマクレ除去
- 金型清掃
- 塗料・パウダーコーティングの除去